



این گیره‌های دستی کپستان برای آزمون طناب‌های با ظرفیت بالا استفاده می‌شوند. نمونه آزمون پیش از مهار شدن با فک‌ها، یک یا چند بار به دور کپستان پیچیده می‌شود. غلتک کپستان، کاهش تنش آهسته و بدون ایجاد شیار را ایجاد می‌کند تا از شکست نمونه آزمون در ناحیه گیره‌گیری فک‌ها جلوگیری شود. تعداد دورهای پیچش به ضریب اصطکاک نمونه بستگی دارد.

مدل: AHP170-150

حداکثر ظرفیت نیرو: 150 kN (33750 lbf)

قطر نمونه: 5 تا 25 mm

نوع نمونه: گرد

محدوده دما: 0 تا 32 C (70 تا 160 F) - دماهای دیگر بنا به درخواست قابل ارائه هستند.

آداپتور فیکسچر: Af50 با قطر 50 mm یا 1.97 in و بین عرضی 25 mm؛ آداپتورهای دیگر بنا به درخواست قابل ارائه هستند.

حداکثر عرض فک: 50 mm (1.97 in)

قطر کپستان: 270 mm (10.6 in)

عرض کپستان: 70 mm

حداقل طول نمونه: 2600 mm